

ハシゴから転倒事故を未然に防止！
ポールキャッチャー(ハシゴ転倒抑制金具)
取扱説明書

発案元：(有)松村精機

ポールキャッチャー(ハシゴ転倒抑制金具)の特徴

- 後付けの為、規格を選ばずハシゴへ装着可能
- 立て掛けるポールは直径Φ60からΦ200まで可動(別途サイズはオプションであります)
- 地上から固定可能
- ポールキャッチャーを取り付けたままでも通常のハシゴとして使用可能
- 材質はアルミを採用

ポールキヤッチャー(ハシゴ転倒抑制金具) 取り付け前



取り付け方法

①地上にてポールキャッチャーとハシゴの横梁(踏み面)とを手締めで左右ともに固定する。

【ポイント】

立て掛ける柱の
大まかな径に合わせて固定することをお勧めします。



②柱にハシゴを立て掛ける。

【ポイント】

立て掛ける際に左右のポール
キャッチャーの真ん中に柱を合わせると強力な固定ができます！



取り付け方法

③地上から付属のロープを引っ張り、柱にポールキャッチャーを噛ませ、下段の横梁(踏み面)へロープを結び付け固定する。

【ポイント】

ここでは引っ張ったロープが緩まないよう、結び付ける際に付属の金具(右図黄色枠内)を用いると効果的！



取り付け方法

④最後に付属のゴムバンドで柱とハシゴをしっかりと結束すれば完成です。

※ゴムバンドは経年劣化を伴いますので1年に一回程度の交換をお薦めします。



設置後の評価・取り外し方法

- ・今回実施した柱の径は約Φ60
- ・体重が加わることにより、締め付けがより強固になる。
- ・前後左右にハシゴがズれることなく高所作業に安全性が期待できる。

【取り外し方法】

順を追って取り付け方法を説明致しましたが取り外し方法は逆順でございますのでここではご説明は致しません。

※本商品ははしごを確実に固定して作業するためのものです。

ご使用の際は、使用上の注意をお確かめのうえ、安全に配慮してご使用ください。



ポール等のおぼろつき防止に ハシゴからの転倒抑制に

早く教えてよ!



しっかり
おぼろつき防止
ハシゴから
転倒抑制



ポールキャッチャー

Pole Catcher

取り付け簡単!!

ハシゴの種類はどれでも取り付け可能

- 後付けの為、規格を選ばずハシゴへ装着可能。
(既存の脚立にも取り付け可能)
- 立て掛けるポール直径Φ60からΦ200まで可動。
(別途サイズはオプションであります)
- 地上から固定操作ができます。
- ポールキャッチャーを取り付けたまま通常のハシゴとして使用可能。
- 素材はアルミを採用

ポールキャッチャーのお問合せは

ポール等のおぼろつき防止に。



開発 (有)松村精機

〒680-0921 鳥取県鳥取市古海545-11
e-mail: info@matsumuraseiki.com